

tesa® 4963

Informacja Produkcie



Dwustronna przezroczysta taśma foliowa

Opis produktu

tesa® 4963 to przezroczysta dwustronna taśma samoprzylepna składająca się z nośnika wykonanego z PVC oraz kauczukowej substancji klejącej.

Taśma tesa® 4963 jest również dostępna w szpulach z poszerzonym paskiem zabezpieczającym umożliwiającym jego łatwiejsze usuwanie.

Cechy

- tesa® 4963 jest w znacznym stopniu odporna na plastyfikatory.

Zastosowania

- trwałe zamykanie worków papierowych i plastikowych
- mocowanie materiałów dekoracyjnych i zaklejanie opakowań
- łączenie papieru, folii z tworzyw sztucznych i folii metalowych
- mocowanie materiałów reklamowych

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Zastosowania

- | | | | |
|---------------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| • Materiał nośnika | folia PVC | • grubość całkowita | 107 µm |
| • typ substancji klejącej | kauczuk naturalny | • kolor | przezroczysty |

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|---|---------|--|--------------|
| • wydłużenie przy zerwaniu | 30 % | • odporność na wilgoć | bardzo dobra |
| • odporność na rozciąganie | 50 N/cm | • odporność na środki
zmiękczające | średnia |
| • odporność na chemikalia | niska | • przyczepność początkowa | dobra |
| • odporność na starzenie (uv) | niska | • statyczna odporność na
ściananie w temp. 40°C | dobra |
| • Odporność na temperaturę,
krótkotrwała | 70 °C | | |

tesa® 4963

Informacja Produkcie

Siła przyczepności

• abs (początkowa)	5.4 N/cm	• pet (po 14 dniach)	5.4 N/cm
• abs (po 14 dniach)	6.2 N/cm	• pp (początkowa)	4.3 N/cm
• aluminium (początkowa)	4 N/cm	• pp (po 14 dniach)	6.6 N/cm
• aluminium (po 14 dniach)	5.2 N/cm	• ps (początkowa)	5.3 N/cm
• pc (początkowa)	6.2 N/cm	• ps (po 14 dniach)	6.6 N/cm
• pc (po 14 dniach)	6.6 N/cm	• pvc (początkowa)	5 N/cm
• pe (początkowa)	3.8 N/cm	• pvc (po 14 dniach)	5.9 N/cm
• pe (po 14 dniach)	4.5 N/cm	• stali (początkowa)	5.9 N/cm
• pet (początkowa)	5.2 N/cm	• stali (po 14 dniach)	6.1 N/cm

Dodatkowe informacje

tesa® 4963 jest również dostępna w wersji z mechanizmem „fingerlift” (poszerzony pasek zabezpieczający) umożliwiającym łatwiejsze usuwanie paska.

Typ paska zabezpieczającego:

- PV0 brązowa krepowana folia PVC
- PV1 brązowy papier silikonowany (71 µm)

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.

